

便携式尘埃粒子计数器系列

28.3 / 50 / 100 L/min固定流量 | 0.3 / 0.5 μm起测

面向制药洁净室、洁净室验证、日常巡检和第三方检测，按目标采样体积、起测粒径与数据要求选择型号。

- 药厂洁净室
- 洁净室验证
- 日常环境监测
- 第三方检测



- 5款
固定流量型号
- 28.3-100 L/min
采样流量
- 0.3 / 0.5 μm
起测粒径
- 8
粒径通道

不只看流量，按三项要求选型

- 01

先算采样时间

目标采样体积除以流量得到理论采样时间，再结合点位数量和现场节拍选择28.3、50或100 L/min。
- 02

再定起测粒径

0.3 μm型号可额外记录0.3-0.5 μm粒径段变化；0.5 μm型号用于方案明确从0.5 μm开始的场景。
- 03

标准数据功能

房间点位、记录查询、USB输出、内置打印、权限管理和审计追踪为标配；蓝牙针式打印机和扫码枪为选配。

系列型号与已确认参数

型号	采样流量	起测粒径	粒径通道
NW-310X Pro	28.3 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-350X Pro	50 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-3100X Pro	100 L/min	0.3 μm	0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 μm
NW-550X Pro	50 L/min	0.5 μm	0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 25.0 μm
NW-5100X Pro	100 L/min	0.5 μm	0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 25.0 μm

软件与记录功能

系列采用一致的软件操作逻辑，可管理区域、房间、点位与采样任务，并支持记录查询和数据输出。

以上页面所列功能均为当前标准配置；蓝牙针式打印机和扫码枪为选配，其他特殊需求可按项目评估定制。

预约苏州实机演示 | 王陈燕 | sale@nuoweiclean.cn | nuoweiclean.cn